

## SKMU M63 MS SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Versión              | SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 63, 6.4 mm, Latón |
| Código               | <a href="#">0930640007</a>                                         |
| Tipo                 | SKMU M63 MS SC                                                     |
| GTIN (EAN)           | 4032248976119                                                      |
| Cantidad             | 5 Pieza                                                            |
| Estado de entrega    | Retirado                                                           |
| Disponible hasta     | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                          |
| Producto alternativo | <a href="#">SKMU M63 MS</a>                                        |

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|           |      |                   |             |
|-----------|------|-------------------|-------------|
| Altura    | 6 mm | Altura (pulgadas) | 0.2362 inch |
| Peso neto | 94 g |                   |             |

### Temperaturas

|                         |
|-------------------------|
| Temperatura de servicio |
|-------------------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6c                                   |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

### Datos generales

|                    |        |                    |         |
|--------------------|--------|--------------------|---------|
| Paso de rosca      | 1.5 mm | Halógenos          | No      |
| Calibre de llave 1 | 80 mm  | Espesor            | 6.40 mm |
| Prensaestopas      | M 63   | Material básico    | Latón   |
| Tuerca (externa)   | M 63   | Tuercas (internas) | M 63    |
| Longitud de rosca  | 6.4 mm |                    |         |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**Dibujos**

