

**EA-RING MS/M20 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similar a la ilustración**

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

**Datos generales para pedido**

Versión	EA (tomas de tierra), Anillo tierra, otros, M 20, Latón
Código	<a href="#">0930710002</a>
Tipo	EA-RING MS/M20 SC
GTIN (EAN)	4032248849819
Cantidad	20 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">EA-RING MS/M 20</a>

**EA-RING MS/M20 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Datos técnicos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	54 mm	Altura (pulgadas)	2.126 inch
Longitud	54 mm	Longitud (pulgadas)	2.126 inch
Peso neto	6.95 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

**Datos generales**

Diámetro exterior	28.6 mm	Espesor	1.50 mm
Prensaestopas	M 20	Material básico	Latón
Tuerca (externa)	M 20	Diámetro interior D2	6.90 mm
Distancia medida interior B	33.00 mm	Ancho medida exterior C	12.80 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

## EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

