

EA-RING MS/M25 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	EA (tomas de tierra), Anillo tierra, otros, M 25, Latón
Código	0930710003
Tipo	EA-RING MS/M25 SC
GTIN (EAN)	4032248976188
Cantidad	20 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	EA-RING MS/M 25

EA-RING MS/M25 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	60.2 mm	Altura (pulgadas)	2.3701 inch
Longitud	60.2 mm	Longitud (pulgadas)	2.3701 inch
Peso neto	6.95 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Datos generales

Diámetro exterior	34.8 mm	Espesor	1.50 mm
Prensaestopas	M 25	Material básico	Latón
Tuerca (externa)	M 25	Diámetro interior D2	6.90 mm
Distancia medida interior B	36.50 mm	Ancho medida exterior C	12.80 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Dibujos

