

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto







Ideal para las industrias de energía, procesos y transporte, la caja Klippon® STB es el complemento perfecto a nuestra gama existente de cajas Klippon® . Las cajas de esta serie están homologadas conforme a normas internacionales como, por ejemplo, EN 62208 y EN 60079-0/7 (ATEX).

- Acero inoxidable 1.4404 (316L) electropulido o tipo espejo, 1,5 mm
- Aislamiento resistente a altas temperaturas de serie

 rango de temperatura ampliado de -60°C a +100°C
 para aplicación Ex (+120°C solo para aplicación industrial)
- Con homologación según ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GL DNV e INMETRO
- Diversas opciones para montaje del carril interno
- Protección IP66
- El funcionamiento seguro y duradero de la junta queda asegurado gracias a la protección contra compresión de la junta.
- Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
- Cordones de soldadura por láser para una calidad superior
- Los pies de montaje unidos por soldadura garantizan una óptima instalación de la caja.

Weidmüller puede fabricar y suministrar esta caja completamente equipada con todos los terminales y prensaestopas necesarios según las especificaciones del cliente.

Datos generales para pedido

Versión	Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 250 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 130 mm, Mate- rial básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido de espejo, plata
Código	<u>1002760000</u>
Tipo	KLIPPON STB 6 SS
GTIN (EAN)	4032248695690
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 11.11.2025 10:56:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones









INMETRO	KOREANCERT	THE APPROVA

ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E256877

Dimensiones y pesos

Profundidad	130 mm	
Altura	250 mm	
Anchura	400 mm	
Medida de fijación, altura	150 mm	
Peso neto	5714 a	

Profundidad (pulgadas)	5.1181 inch	
Altura (pulgadas)	9.8425 inch	
Anchura (pulgadas)	15.748 inch	
Medida de fijación, anchura	425 mm	

Temperaturas

Temperatura de servicio -60 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conexión a tierra Bases y capotas

Sección, max.	25 mm²	Tierra, caja, tapa	perno de tierra de acero
Jecoloff, max.	23 11111	попа, саја, шра	inoxidable soldado M6 x 10
Tierra, caja, externa	Espárrago de acero inoxidable unido por soldadura M6 x 16	Tierra, caja, interna	Espárrago de acero inoxidable unido por soldadura M6 x 16

Datos generales

Espesor de la tapa	1.5 mm	Espesor de la carcasa	1.5 mm
Temperatura de servicio, max.	100 °C	Temperatura de servicio, min.	-60 °C
Fijación de la tapa	Tornillo hexagonal M5 con ranura y 10 mm de distancia en partes planas	Superficie	pulido de espejo
Resistente a los golpes	Versión estándar 10 J, 7 J versión ATEX	Tipo de protección	IP66
Material básico	Acero inoxidable 1.4404 (316L)	Material de la junta	Silicona
Par de apriete para tornillos de la tapa	2.5 Nm	Fijación de montaje	Guías TAS 20 sobre fondo de caja
Fijación de caja	pies de montaje unidos por soldadura con orificios de 8 mm	Tipo de protección (UL)	Type 4, Type 4X
Número de tornillos de cierre	4	Abertura de acceso - ancho	382 mm

Fecha de creación 11.11.2025 10:56:38 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Placa de fijación	No	Тара	Sí
Abertura de acceso - altura	230 mm	Campos de aplicación:	Entornos potencialmente explosivos, Industria del embalaje, Ingeniería de transportes, Industria de procesos, Construcción naval
Montaje horizontal			
WDU 10 / ZDU 10	2x37	WDU 16 / ZDU 16	2x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x72	WDU 4 / ZDU 4	2x60
WDU 6 / ZDU 6	2x46		
Montaje vertical			
WDU 10 / ZDU 10	3x22	WDU 16 / ZDU 16	3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42	WDU 4 / ZDU 4	3x35
WDU 6 / ZDU 6	3x27		
Números de certificación de	cajas		
Núm. de declaración de conformidad	DE PS2620 160412	Núm. de certificación de conformidad	DE PS2620 160308
(DoC LVD)	001ISS02	(AoC)	001ISS04
Núm. de certificación caja terminal (KOSHA)	16-AV4BO-0247X	Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)	LMP 21.0015U
Núm. de certificación caja terminal (AE	x)E223792	Núm. de certificación caja terminal (ATEX)	IBExU07ATEX1148
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)	IBExU 07ATEX1147U	Núm. de certificación (LLOYDSREG)	LR23307703TA
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)	LMP 21.0018	Núm. de certificación (INMETRO)	IEX13.0003
Núm. de certificación caja terminal (IECEx)	IECEx IBE 09.0019	Núm. de certificación de caja vacía (IECEx)	IECEx IBE 09.0018U
Núm. de certificación (IECEX) Condiciones de aprobación	IECEXIBE09.0019 ATEX, DNV, IECEX, INMETRO, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC	Núm. de certificación (ATEX) N.º de certificado (cULus)	IBEXU07ATEX1148 E256877
Prensaestopas			
NACO	2	M40	C.4
M63 M50	4	M12 M16	33
M32	10	M25	16
M20	30	M40	6
Prensaestopas a la derecha			'
M25	10	M63	2
M16 M50	21	M40 M32	8
M20	18	M12	36
Prensaestopas arriba y abajo			,
M20	30	M12	64
M63	2	M40	6

Fecha de creación 11.11.2025 10:56:38 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

M32	10	M25	16
M50	4	M16	33

Indicación importante

Información de producto	La temperatura ambiente para el conjunto se reducirá a +60 ºC y la temperatura de la superficie, a
	+100 °C.

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Guías de montaje: TS35



Los accesorios del sistema de la nueva serie de cajas Klippon® STB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

- Carriles DIN TS 35
- Tornillos de sujeción

Weidmüller puede fabricar y suministrar esta caja completamente equipada con todos los terminales y prensaestopas necesarios según las especificaciones del cliente.

Datos generales para pedido

Tipo	SFNS5 VKMU M5 SW15	Versión
Código	0433500000	Klippon STB (Small Terminal Box), Tuerca de sujeción, cuadrado,
GTIN (EAN	4008190494520	Altura: 15 mm, Anchura: 15 mm, Profundidad: 11.7 mm, Material
Cantidad	20 ST	básico: Acero cincado, cincado, plata

Material para el montaje



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Juegos de material de sujeción

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El juego de sujeción para etiquetas SD se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El juego de sujeción universal TPSD ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

Datos generales para pedido

Tipo	TPSD FIXING SET KTB	Versión
Código	1252190000	Klippon TB (Terminal Box), Juego de sujeciones para placa, Material
GTIN (EAN)	4050118043969	básico: Acero inoxidable, no probado, plata
Cantidad	20 ST	
Tipo	SD FIXING SET	Versión
Tipo Código	SD FIXING SET 1285200000	Versión Klippon TB (Terminal Box), Juego de soportes de sujeción de placa
•		

Fecha de creación 11.11.2025 10:56:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tira de conexión a tierra

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite la adaptación sencilla según los requisitos específicos de cada aplicación. A continuación se detallan las opciones que están disponibles:

- Elementos de cierre
- Soportes para documentos
- Espárrago de tierra
- Placas de bridas
- Material de instalación
- Placas de montaje
- Cubiertas contra la Iluvia
- Separador
- Guías de montaje
- Soporte de etiqueta de tipo

Datos generales para pedido

Tipo PECD WIRE 6/200/D6 SET Versión

Código 2475490000 Klippon TB (Terminal Box), Tira de conexión a tierra, Atornillado,

GTIN (EAN) 4050118487206 Material básico: Acero, Verde/amarillo

Cantidad 1 ST

Tapones de ventilación: DAE



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	DAE M12 SS	Versión
Código	1868550000	DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M
GTIN (EAN)	4032248440405	12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Cantidad	10 ST	
Tipo	DAE M12 PA LONG	Versión
Tipo Código	DAE M12 PA LONG 1868570000	Versión DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M
•		

Fecha de creación 11.11.2025 10:56:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Guías de montaje: TS35



Los accesorios del sistema de la nueva serie de cajas Klippon® STB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

- Carriles DIN TS 35
- Tornillos de sujeción

Weidmüller puede fabricar y suministrar esta caja completamente equipada con todos los terminales y prensaestopas necesarios según las especificaciones del cliente.

Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST STB 4 STB 6	Versión
Código	<u>8563410000</u>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 200 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118652789	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST STB 5	Versión
Código	<u>8803610000</u>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 320 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118652796	cincado, cromado
Cantidad	20 ST	
Tipo	TS35X15 ST STB 4 STB 6	Versión
	TS35X15 ST STB 4 STB 6 8000073220	Versión Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero,
Tipo		
Tipo Código	8000073220	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero,
Tipo Código GTIN (EAN)	8000073220 4064675356783	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero,
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	8000073220 4064675356783 20 ST	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	8000073220 4064675356783 20 ST TS35X15 ST STB 5	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado Versión