

SMSE FE MCZ 1.5/PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Carcasa miniatura abierta en formato de bornes con 5 conexiones brida-tornillo. Una tapa superior transparente y giratoria aloja el señalizador y facilita el acceso al potenciómetro y los indicadores de estado. Las 3 conexiones superiores pueden conectarse en transversal mediante puentes insertables. También está disponible una tapa superior para cerrar la carcasa.

Datos generales para pedido

Versión	PCB plug-in connector, PE contact for MCZ, Accessories
Código	1003280000
Tipo	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	13.4 mm	Altura (pulgadas)	0.5276 inch
Anchura	4.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.1693 inch
Peso neto	1.31 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Propiedades de la caja

Conexión transversal	No
----------------------	----

Propiedades del ensamblaje

Conexión transversal	No	Tipo de conexión	Conexión por pisador
----------------------	----	------------------	----------------------

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Material básico	Cobre
----------------------------------	-----	-----------------	-------

Datos generales

Color	gris plata	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carril de montaje	TS 35 x 15	Carta de colores (similar)	RAL 7001

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Dibujos

Sección del montaje

