

## VG PG29-MS54 ZR 18-27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

### Datos generales para pedido

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión              | VG MS ZR (prensaestopas de latón estándar, con varias juntas), Prensaestopas, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, latón, níquelado |
| Código               | <a href="#">1009640000</a>                                                                                                              |
| Tipo                 | VG PG29-MS54 ZR 18-27                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)           | 4032248714414                                                                                                                           |
| Cantidad             | 25 Pieza                                                                                                                                |
| Estado de entrega    | Retirado                                                                                                                                |
| Disponible hasta     | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                               |
| Producto alternativo | <a href="#">VG 29-MS68</a>                                                                                                              |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |         |                     |             |
|-----------|---------|---------------------|-------------|
| Longitud  | 33 mm   | Longitud (pulgadas) | 1.2992 inch |
| Peso neto | 84.48 g |                     |             |

## Temperaturas

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de servicio | -20 °C...80 °C |
|-------------------------|----------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6c                                   |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

## Datos generales

|                                               |          |                                               |                  |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|
| Diámetro del cable exterior, máx.             | 27 mm    | Diámetro del cable exterior, mín.             | 18 mm            |
| Gama de temperaturas de servicio, max.        | 80 °C    | Gama de temperaturas de servicio, mín.        | -20 °C           |
| Halógenos                                     | No       | Calibre de llave 1                            | 37 mm            |
| Calibre de llave 2                            | 39 mm    | Tipo de protección                            | IP54             |
| Prensaestopas                                 | PG       | Material básico                               | latón, niquelado |
| Aplicación del cierre                         | NBR      | Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 1 | 18 mm            |
| Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 2 | 21 mm    | Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 3 | 24 mm            |
| Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 4 | 27 mm    | Tuerca (externa)                              | PG 29            |
| Longitud de rosca                             | 8 mm     | Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.     | 6.70 Nm          |
| Par de apriete pieza de conexión, máx.        | 10.00 Nm | Par de apriete pieza de conexión, mín.        | 10.00 Nm         |
| Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.     | 6.70 Nm  |                                               |                  |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## VG PG29-MS54 ZR 18-27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SKMU PG29-MS               | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1719210000</a> | SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 29, 4 mm, latón, |
| GTIN (EAN) | 4008190352431              | niquelado                                                          |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                    |

## Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | GWDR PG29-NP               | Versión                                                         |
| Código     | <a href="#">1719600000</a> | GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 29, |
| GTIN (EAN) | 4008190352868              | Neopreno                                                        |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                 |

## Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | GWDR PG29-PO               | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1719500000</a> | GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 29, |
| GTIN (EAN) | 4008190352769              | Polietileno                                                        |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                    |