

## VGM12-SS 68 KB 3-6.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

### Datos generales para pedido

Versión	VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código	<a href="#">1009840000</a>
Tipo	VGM12-SS 68 KB 3-6.5
GTIN (EAN)	4032248714667
Cantidad	50 Pieza

## VGM12-SS 68 KB 3-6.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Altura	22 mm	Altura (pulgadas)	0.8661 inch
Longitud	28 mm	Longitud (pulgadas)	1.1024 inch
Peso neto	11 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	6.5 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	3 mm
Junta tórica	NBR	Par de apriete	5.5 Nm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	Sí
Calibre de llave 1	14 mm	Calibre de llave 2	14 mm
calibre de llave	14 mm	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Prensaestopas	Métrico, M 12	Material básico	Acero inoxidable 1.4305 (303)
Aplicación del cierre	CR	Junta	NBR
Tuerca (externa)	M 12	Longitud de rosca	6 mm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	5.50 Nm	Tipo de protección (UL)	Type 4X
Par de apriete pieza de conexión, máx.	3.50 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	2.50 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	4.50 Nm		

### Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047	Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260
Condiciones de aprobación	UL, DNV		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM12-SS 68 KB 3-6.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M12 MS	Versión	
Código	<a href="#">1772360000</a>	SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuerca, M 12, 2.8 mm,	
GTIN (EAN)	4032248130108	laton, niquelado	
Cantidad	100 ST		

### Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M12-NP	Versión	
Código	<a href="#">1913320000</a>	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 12,	
GTIN (EAN)	4032248543663	Neopreno	
Cantidad	50 ST		

### Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M12-PO	Versión	
Código	<a href="#">1777920000</a>	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 12,	
GTIN (EAN)	4032248158188	Polietileno	
Cantidad	50 ST		