

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG S (presaestopas de acero inoxidable estándar), Presaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código	1009890000
Tipo	VGM40-SS 68 KB 18-25
GTIN (EAN)	4032248714711
Cantidad	20 Pieza

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	40.6 mm	Altura (pulgadas)	1.5984 inch
Longitud	49.6 mm	Longitud (pulgadas)	1.9528 inch
Peso neto	143.7 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	25 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	18 mm
Junta tórica	NBR	Par de apriete	22 Nm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	Sí
Calibre de llave 1	41 mm	Calibre de llave 2	46 mm
calibre de llave	41 mm	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Prensaestopas	Métrico, M 40	Material básico	Acero inoxidable 1.4305 (303)
Aplicación del cierre	CR	Junta	NBR
Tuerca (externa)	M 40	Longitud de rosca	9 mm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	31.00 Nm	Tipo de protección (UL)	Type 4X
Par de apriete pieza de conexión, máx.	12.50 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	11.50 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	29.00 Nm		

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas E-14047 (GERMILLOYD) Condiciones de aprobación DNV

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M40 MS	Versión
Código	1737030000	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 40, 5 mm, latón, niquelado
GTIN (EAN)	4008190956509	
Cantidad	50 ST	

Tuercas de bloqueo de latón, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M40 MS SC	Versión
Código	0930640005	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 40, 4.8 mm, Latón
GTIN (EAN)	4032248976096	
Cantidad	10 ST	

Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M40-NP	Versión
Código	1736270000	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 40, Neopreno
GTIN (EAN)	4008190956066	
Cantidad	20 ST	

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M40-PO	Versión
Código	1777970000	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 40,
GTIN (EAN)	4032248158232	Polietileno
Cantidad	50 ST	