

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración







Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Código	1009900000
Tipo	VGM50-SS 68 KB 22-32
GTIN (EAN)	4032248714728
Cantidad	5 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	46 mm	Altura (pulgadas)	1.811 inch
Longitud	55 mm	Longitud (pulgadas)	2.1654 inch
Peso neto	249.5 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	32 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	22 mm
Junta tórica	NBR	Par de apriete	40 Nm
Gama de temperaturas de servicio, max	. 100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	Sí
Calibre de llave 1	50 mm	Calibre de llave 2	55 mm
calibre de llave	50 mm	Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Prensaestopas	Métrico, M 50	Material básico	Acero inoxidable 1.4305 (303)
Aplicación del cierre	CR	 Junta	NBR
Tuerca (externa)	M 50	Longitud de rosca	9 mm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	43.00 Nm	Tipo de protección (UL)	Type 4X
Par de apriete pieza de conexión, máx.	18.50 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	17.50 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	41.00 Nm		

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas E-14047	Condiciones de aprobación	DNV
(GERMLLOYD)		

Clasificaciones

EC000441	ETIM 7.0	EC000441
EC000441	ETIM 9.0	EC000441
EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
27-14-08-01		
	EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32 27-14-08-01	EC000441 ETIM 9.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32 ECLASS 10.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-01 ECLASS 14.0

Fecha de creación 04.11.2025 02:42:09 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

 Tipo
 SKMU M50 MS
 Versión

 Código
 1737040000
 SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 50, 5 mm, laton,

 GTIN (EAN)
 4008190956516
 niquelado

 Cantidad
 25 ST

Tuercas de bloqueo de latón, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

 Tipo
 SKMU M50 MS SC
 Versión

 Código
 0930640006
 SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 50, 5 mm, Latón

 GTIN (EAN)
 4032248976102

 Cantidad
 5 ST

Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Datos generales para pedido			
	Tipo	GWDR M50-NP	Versión
	Código	<u>1736280000</u>	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 50,
	GTIN (EAN)	4008190956073	Neopreno
	Cantidad	20 ST	

Fecha de creación 04.11.2025 02:42:09 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

	-	
Tipo	GWDR M50-PO	Versión
Código	1777980000	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 50,
GTIN (EAN)	4032248158249	Polietileno
Cantidad	50 ST	

Junta de fibra vulcanizada: KSWF



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Date g	onoration para pouras	
Tipo	KSWF M50	Versión
Código	1076720000	KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 50,
GTIN (EAN)	4032248838646	Fibra vulcanizada
Cantidad	25 ST	

Junta hermética de nylon: KSWN



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Datos generales para pedido			
	Tipo	KSWN M50	Versión
	Código	0900660000	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 50, Nylon 6
	GTIN (EAN)	4032248850105	
	Cantidad	25 ST	

Fecha de creación 04.11.2025 02:42:09 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4