

VGM50-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303) |
| Código | 1009900000 |
| Tipo | VGM50-SS 68 KB 22-32 |
| GTIN (EAN) | 4032248714728 |
| Cantidad | 5 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|---------|---------------------|-------------|
| Altura | 46 mm | Altura (pulgadas) | 1.811 inch |
| Longitud | 55 mm | Longitud (pulgadas) | 2.1654 inch |
| Peso neto | 249.5 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| Diámetro del cable exterior, máx. | 32 mm | Diámetro del cable exterior, mín. | 22 mm |
| Junta tórica | NBR | Par de apriete | 40 Nm |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C | Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
| Paso de rosca | 1.5 mm | Halógenos | Sí |
| Calibre de llave 1 | 50 mm | Calibre de llave 2 | 55 mm |
| calibre de llave | 50 mm | Tipo de protección | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K |
| Prensaestopas | Métrico, M 50 | Material básico | Acero inoxidable 1.4305 (303) |
| Aplicación del cierre | CR | Junta | NBR |
| Tuerca (externa) | M 50 | Longitud de rosca | 9 mm |
| Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. | 43.00 Nm | Tipo de protección (UL) | Type 4X |
| Par de apriete pieza de conexión, máx. | 18.50 Nm | Par de apriete pieza de conexión, mín. | 17.50 Nm |
| Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. | 41.00 Nm | | |

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD) E-14047 Condiciones de aprobación DNV

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VGM50-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SKMU M50 MS | Versión | |
| Código | 1737040000 | SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, M 50, 5 mm, latón, | |
| GTIN (EAN) | 4008190956516 | niquelado | |
| Cantidad | 25 ST | | |

Tuercas de bloqueo de latón, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | SKMU M50 MS SC | Versión | |
| Código | 0930640006 | SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, M 50, 5 mm, Latón | |
| GTIN (EAN) | 4032248976102 | | |
| Cantidad | 5 ST | | |

Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | GWDR M50-NP | Versión | |
| Código | 1736280000 | GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 50, | |
| GTIN (EAN) | 4008190956073 | Neopreno | |
| Cantidad | 20 ST | | |

VGM50-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | GWDR M50-PO | Versión | |
| Código | 1777980000 | GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 50, | |
| GTIN (EAN) | 4032248158249 | Polietileno | |
| Cantidad | 50 ST | | |

Junta de fibra vulcanizada: KSWF



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | KSWF M50 | Versión | |
| Código | 1076720000 | KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 50, | |
| GTIN (EAN) | 4032248838646 | Fibra vulcanizada | |
| Cantidad | 25 ST | | |

Junta hermética de nylon: KSWN



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | KSWN M50 | Versión | |
| Código | 0900660000 | KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 50, Nylon 6 | |
| GTIN (EAN) | 4032248850105 | | |
| Cantidad | 25 ST | | |