

## IE-BS-V01P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1  
conector RJ45 (EtherNet/IP) de plástico incl. conector  
RJ45

### Datos generales para pedido

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 1, plástico, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	<a href="#">1012370000</a>
Tipo	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

### Dimensiones y pesos

Peso neto	3.3 g
-----------	-------

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

### Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Variante 1, plástico, acoplamiento RJ45/RJ45	Material de la junta	NBR
Material capotas	PA UL 94 V0	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

### Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

### Propiedades eléctricas

Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	---	----------------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dibujo detallado



Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central

## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V01P	Versión	
Código	<a href="#">1965700000</a>	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Cantidad	10 ST		

### Sets - RJ45



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1 conector RJ45 (EtherNet/IP) de plástico incl. conector RJ45

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Versión
Código	<a href="#">1012570000</a>	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, metal, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720200	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Versión
Código	<a href="#">1012490000</a>	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720132	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Versión
Código	<a href="#">1012560000</a>	Conector RJ45 crimpado, Variante 1, plástico, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720194	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Versión
Código	<a href="#">1012470000</a>	Conector RJ45 crimpado, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720125	
Cantidad	10 ST	