



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
conector RJ45 (EtherNet/IP) de plástico incl. conector
RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 1, metal, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	1012380000
Tipo	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	3.5 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Variante 1, metal, IDC, EIA/TIA 586 A	Modo de conexión	TIA-568A
Material de la junta	NBR	Material capotas	PA UL 94 V0
Diámetro del aislante, max.	1.6 mm	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro del cable, rígido	0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diámetro del cable, flexible	0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°deg;
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas


Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	conforme a la norma IEEE 802.3bt		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dibujo detallado



Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V01P	Versión	
Código	1965700000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Cantidad	10 ST		

Contrapiezas

Sets - RJ45



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var. 1
conector RJ45 (EtherNet/IP) de plástico incl. conector
RJ45

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Versión
Código	1012490000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248720132	EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Versión
Código	1012570000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, metal, protección
GTIN (EAN)	4032248720200	antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Versión
Código	1012470000	Conector RJ45 crimpado, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720125	(ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Versión
Código	1012560000	Conector RJ45 crimpado, Variante 1, plástico, protección
GTIN (EAN)	4032248720194	antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	