

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1  
(EtherNet/IP) de plástico, carcasa vacía

### Datos generales para pedido

Versión	Carcasa vacía, Caja de conector, IP67
Código	<a href="#">1012440000</a>
Tipo	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
Cantidad	10 Pieza

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	77.5	Profundidad (pulgadas)	3.0512 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	2.4 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

### Datos generales

Color	otros	Material capotas	PA UL 94 V0
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Composición	Capota con fijación para placa de señalización 9*11 mm, adecuada para la fijación de aplicaciones RJ45 y fibra óptica		

### Normas generales


Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------	------------------------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Dibujos**

**Dibujo acotado**



## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### RJ45



Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versión	
Código	<a href="#">1962730000</a>	Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas,	
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versión	
Código	<a href="#">1962720000</a>	Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 crimpado	
GTIN (EAN)	4032248644834		
Cantidad	10 ST		

### LWL-LC



Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 / 14

#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-2LC-MM	Versión	
Código	<a href="#">1962780000</a>	Conector LC, Conector macho 2 LC, Multimodo	
GTIN (EAN)	4032248644865		
Cantidad	10 ST		

### Hybrid



Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versión
Código	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versión
Código	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Cantidad	300 ST	

### Tapas protectoras del polvo




Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PP-V01P	Versión
Código	<a href="#">1965690000</a>	Tapa de protección para capota
GTIN (EAN)	4032248653911	
Cantidad	10 ST	

### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión	
Código	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, autoadhesivo	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Cantidad	200 ST		

### LWL-SC

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var. 1 / 4 / 14



### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-SCRJ-SM	Versión	
Código	<a href="#">1067390000</a>	Conector SC, Conector SCRJ, Monomodo	
GTIN (EAN)	4032248820863		
Cantidad	10 ST		

### Carcasa vacía

Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal, carcasa vacía



### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PH-V05M	Versión	
Código	<a href="#">1962540000</a>	Carcasa vacía, Caja de conector, Variante 5 según IEC 61076-3-106, IP67	
GTIN (EAN)	4032248644674		
Cantidad	10 ST		

## Accesorios

### LWL-SC

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14



### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-SCRJ-POF	Versión	
Código	<a href="#">1067410000</a>	Conector SC, Conector SCRJ, POF	
GTIN (EAN)	4032248820870		
Cantidad	10 ST		