

**IE-PH-V01P-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Conejero de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1  
(EtherNet/IP) de plástico, carcasa vacía

**Datos generales para pedido**

Versión	Carcasa vacía, Capota con protección antiodoblado, IP67
Código	<a href="#">1012460000</a>
Tipo	IE-PH-V01P-BP
GTIN (EAN)	4032248720118
Cantidad	10 Pieza

**Technical data****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	126	Profundidad (pulgadas)	4.9606 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	32 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

**Datos generales**

Color	otros	Material capotas	PA UL 94 V0
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Composición	Capota con fijación para placa de señalización 9*11 mm, adecuada para la fijación de aplicaciones RJ45 y fibra óptica		

**Normas generales**

Conejero norma	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------	------------------------


**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**IE-PH-V01P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Dibujo acotado**

**IE-PH-V01P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****RJ45**

Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versión
Código	<a href="#">1962730000</a>	Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versión
Código	<a href="#">1962720000</a>	Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 crimpado
GTIN (EAN)	4032248644834	
Cantidad	10 ST	

**LWL-LC**

Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 / 14

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PI-2LC-MM	Versión
Código	<a href="#">1962780000</a>	Conector LC, Conector macho 2 LC, Multimodo
GTIN (EAN)	4032248644865	
Cantidad	10 ST	

**Hybrid**

Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

**IE-PH-V01P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accessories****Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versión
Código	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versión
Código	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Cantidad	300 ST	

**Tapas protectoras del polvo**

Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PP-V01P	Versión
Código	<a href="#">1965690000</a>	Tapa de protección para capota
GTIN (EAN)	4032248653911	
Cantidad	10 ST	

**Sin imprimir**

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**IE-PH-V01P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Datos generales para pedido**

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	

**LWL-SC**

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PI-SCRJ-SM	Versión
Código	<a href="#">1067390000</a>	Conejor SC, Conejor SCRJ, Monomodo
GTIN (EAN)	4032248820863	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF	Versión
Código	<a href="#">1067410000</a>	Conejor SC, Conejor SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Cantidad	10 ST	