

**IE-BH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Conecotor de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1  
(EtherNet/IP) de plástico, carcasa vacía

**Datos generales para pedido**

Versión	Carcasa vacía, Base, IP67
Código	<a href="#">1016960000</a>
Tipo	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
Cantidad	10 Pieza

**IE-BH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	22.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8976 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	1.76 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

**Datos generales**


Color	negro	Material capotas	PA UL 94 V0
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Composición	Capota con fijación para placa de señalización 9*11 mm, adecuada para la fijación de aplicaciones RJ45 y fibra óptica		

**Normas generales**


Conejero norma	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------	------------------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Drawings****Sección del montaje**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Dibujo detallado**

Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central

**IE-BH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****RJ45**

Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versión
Código	<a href="#">1962840000</a>	Conector hembra RJ45, Juego de bridas acoplamiento
GTIN (EAN)	4032248645046	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	<a href="#">1962850000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	<a href="#">1963840000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	<a href="#">1963830000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	

**LWL-SC**

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Versión
Código	<a href="#">1964430000</a>	Conector SC, Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Multimodo
GTIN (EAN)	4032248649044	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Versión
Código	<a href="#">1962870000</a>	Conector SC, Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Monomodo
GTIN (EAN)	4032248645060	
Cantidad	10 ST	

**IE-BH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****LWL-LC**

Conectores de fibra óptica LC para conectores Var. 1 / 4 / 14

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BI-LCD-MM-C	Versión
Código	<a href="#">1964420000</a>	Conector LC, Juego de bridas LC-Duplex, Multimodo
GTIN (EAN)	4032248649037	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-LCD-SM-C	Versión
Código	<a href="#">1962880000</a>	Conector LC, Juego de bridas LC-Duplex, Monomodo
GTIN (EAN)	4032248645077	
Cantidad	10 ST	

**USB**

Insertos USB para FrontCom®

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BI-USB-A	Versión
Código	<a href="#">1019570000</a>	Conector USB, Conector para base, tipo A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Cantidad	1 ST	

**Hybrid**

Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14



**IE-BH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accessories****Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BI-HYB-10P	Versión
Código	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versión
Código	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Cantidad	300 ST	

**Tapas protectoras del polvo**

Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BP-V01P	Versión
Código	<a href="#">1965700000</a>	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248653928	
Cantidad	10 ST	