



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Versión	Tapa final naranja, Tapa final carril DIN derecho incl. tornillos de fijación, Anchura: 6.4 mm
Código	1020650000
Tipo	AP RF 122 RE OR
GTIN (EAN)	4032248740161
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	42.4 mm	Profundidad (pulgadas)	1.6693 inch
Altura	130.8 mm	Altura (pulgadas)	5.1496 inch
Anchura	6.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.252 inch
Peso neto	11.4 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	PA 66	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI

Datos generales

Color	naranja	Tipo de protección	IP00
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		