


RF 108 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Versión	Pie de enclavamiento, RS 80, RS 90, RS 100 naranja, Pie de enclavamiento, Anchura: 17.5 mm
Código	1020690000
Tipo	RF 108 OR
GTIN (EAN)	4032248740154
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	26.8 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0551 inch
Altura	107.2 mm	Altura (pulgadas)	4.2205 inch
Anchura	17.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.689 inch
Peso neto	8.15 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66/6
Superficie	no probado	Material básico	PA 66
Índice de resistencia al encaminamiento 600 ≤ CTI eléctrico (CTI)			

Datos generales

Color	naranja	Tipo de protección	IP00
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		