HDC DG 48A 32B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Para las carcasas ofrecemos diferentes accesorios, entre otros, la junta.

Gracias a una excelente junta, nuestras cajas le garantizan la máxima estanqueidad posible.

A través de una serie de pruebas exhaustivas se pudo certificar: RockStar® es completamente hermético hasta una profundidad de agua de 50 metros. De este modo, podrá utilizar los conectores industriales en todas aquellas aplicaciones donde hasta ahora sólo era posible el cableado directo.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Junta perfilada	
Código	<u>1044660000</u>	
Tipo	HDC DG 48A 32B	
GTIN (EAN)	4032248777105	
Cantidad	5 Pieza	



HDC DG 48A 32B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

		-
Homo	logac	iones

nomologaciones					
ROHS	Conformidad				
Dimensiones y pesos					
Peso neto	11 g				
Temperaturas					
Temperatura límite	-40 °C 120 °C				
Conformidad medioambienta	del producto				
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención				
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso				
Versión			,		
Tamaño de instalación	9	Junta	NBR		
Color (RAL)	RAL 7035	BG	9		
Clasificaciones					
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943		
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92		
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				

Versión del catálogo / Dibujos