

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Toma de conexión, versión para conector PushPull Var.4 según IEC 61076-3-106 de plástico

#### Datos generales para pedido

Versión	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Código	<u>1045780000</u>
Tipo	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Cantidad	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
, pecce			
Profundidad	106.9 mm	Profundidad (pulgadas)	4.2087 inch
Altura	61.6 mm	Altura (pulgadas)	2.4252 inch
Anchura	41.8 mm	Anchura (pulgadas)	1.6457 inch
Peso neto	6.5 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Temperatura de colocación	·	Tomperatura de servicio	-40 070 0
remperatura de colocación			
Conformidad medioambienta	l del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0	,1 % en peso	
Datos generales			
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Material capotas	PA	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje er pared
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Normas generales			
	IEC 61076-3-106 Var. 4		
Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4		
Conector norma  Clasificaciones	IEC 61076-3-106 Var. 4		
Clasificaciones			
Clasificaciones	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
Clasificaciones ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002597 EC002597	ETIM 10.0	EC002597
Clasificaciones ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC002597 EC002597 27-44-03-18	ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC002597 27-44-03-18
-	EC002597 EC002597	ETIM 10.0	EC002597

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

### Dibujo acotado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

#### **RJ45**



Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	<u>1963840000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	<u>1963830000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	<u>1962850000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	

#### Sets - RJ45

Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45



#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versión
Código	<u>1963160000</u>	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651665	IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	

Fecha de creación 14.11.2025 03:58:05 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4