## Hoja técnica

### IE-CC-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico, carcasa vacía

#### Datos generales para pedido

Versión	Coupling, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Código	<u>1045960000</u>
Tipo	IE-CC-V04P
GTIN (EAN)	4032248781072
Cantidad	10 Pieza



### IE-CC-V04P



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	109.3 mm	Due from diele el (moderne de el)	4 2021 in ala	
	41.8 mm	Profundidad (pulgadas)	4.3031 inch 1.6457 inch	
Altura Anchura	41.8 mm	Altura (pulgadas)	1.6457 inch	
Peso neto	5.1 g	Anchura (pulgadas)	1.0497 Inch	
Temperaturas				
Cimporaturas				
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-40 °C70 °C	
Temperatura de colocación				
Conformidad medioambiental	del producto		<u>'</u>	
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin evención			
RoHS	Comornic sin exerción			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos generales				
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro	
Material capotas	PA UL 94 VO	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo,	
watenai capotas	PA 0L 94 V0	ripo de montaje	para conexiones al descubierto, Montaje er pared	
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750	
Normas generales				
Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4			
Clasificaciones				
	<u>'</u>			
TIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597	
TIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597	
CLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18	
CLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18	
CLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18	

Versión del catálogo / Dibujos

## Hoja técnica

### IE-CC-V04P




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos

#### Dibujo acotado



#### IE-CC-V04P



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Accesorios**

#### **RJ45**



Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	<u>1963840000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	<u>1963830000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	<u>1962850000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	

#### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	1857440000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	

Fecha de creación 09.11.2025 08:31:30 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4