

## IE-CC-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) de plástico, carcasa vacía

### Datos generales para pedido

Versión	Coupling, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Código	<a href="#">1045960000</a>
Tipo	IE-CC-V04P
GTIN (EAN)	4032248781072
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	109.3 mm	Profundidad (pulgadas)	4.3031 inch
Altura	41.8 mm	Altura (pulgadas)	1.6457 inch
Anchura	41.8 mm	Anchura (pulgadas)	1.6457 inch
Peso neto	5.1 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C  
 Temperatura de colocación

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Material capotas	PA UL 94 V0	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750


### Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 4

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Dibujo acotado**



## IE-CC-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### RJ45




Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	<a href="#">1963840000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	<a href="#">1963830000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	<a href="#">1962850000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	

### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, autoadhesivo
GTIN (EAN)	4032248402731	
Cantidad	200 ST	