



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PRO-FINET) de metal, carcasa vacía

### Datos generales para pedido

Versión	Empty enclosure, Device flange
Código	<a href="#">1047940000</a>
Tipo	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

### Dimensiones y pesos

Profundidad	13.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5197 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	22.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.874 inch
Peso neto	14.9 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Composición	Capota con fijación para placa de señalización 9*11 mm, adecuado para la fijación de aplicaciones RJ45 y fibra óptica.		

### Normas generales


Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	-------------------------	----------------------------	---------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Dibujos**

**Dibujo acotado**



**Dibujo acotado**

