

IE-BHC-V14M-RJA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Conejero PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal, carcasa vacía para RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Empty enclosure
Código	1047950000
Tipo	IE-BHC-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248784493
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Profundidad	34.7 mm
Altura	39.6 mm
Anchura	39.6 mm
Peso neto	4.95 g

Profundidad (pulgadas)	1.3661 inch
Altura (pulgadas)	1.5591 inch
Anchura (pulgadas)	1.5591 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Datos generales


Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Composición	Capota con fijación para placa de señalización 9*11 mm, adecuado para la fijación de aplicaciones RJ45 y fibra óptica.		

Normas generales

Conejero norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	-------------------------	----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Dibujos**Sección del montaje**

IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**RJ45**

Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	1963840000	Conecotor hembra RJ45, Conecotor para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	1963830000	Conecotor hembra RJ45, Conecotor para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	1962850000	Conecotor hembra RJ45, Conecotor para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versión
Código	1962840000	Conecotor hembra RJ45, Juego de bridás acoplamiento
GTIN (EAN)	4032248645046	
Cantidad	10 ST	

USB

Insertos USB para FrontCom®

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BI-USB-A	Versión
Código	1019570000	Conecotor USB, Conecotor para base, tipo A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Cantidad	1 ST	

IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Hybrid**

Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-HYB-10P	Versión
Código	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versión
Código	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Cantidad	300 ST	

Llave de fijación IE

La llave de fijación sirve para apretar la contratuerca al montar la brida modelo 04

Características:

- Herramienta estándar
- En plástico robusto

Datos generales para pedido

Tipo	IE-FISP-V4	Versión
Código	9204370000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248660780	
Cantidad	2 ST	