

KISC M3X5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Tornillo de sujeción, Acero
Código	1052100000
Tipo	KISC M3X5
GTIN (EAN)	4008190125332
Cantidad	100 Pieza

KISC M3X5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	4.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.189 inch
Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Anchura	4.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.189 inch
Peso neto	0.47 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico Acero Superficie otros
 Color plata

Dimensiones

Medida de rosca métrica, ext. 3.00 mm

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo Superficie otros

Otros datos técnicos

Tipo de fijación atornillado Indicación de montaje Montaje directo
 Versión a prueba de explosivos No Tipo de montaje atornillado

Valores característicos del sistema

Versión para guías de corriente

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		