

Imagen de producto

Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

Datos generales para pedido

Versión	Serie W, Lengüeta de blindaje
Código	1056400000
Tipo	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008190036454
Cantidad	100 Pieza

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	4.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1693 inch
Altura	75.2 mm	Altura (pulgadas)	2.9606 inch
Anchura	1.15 mm	Anchura (pulgadas)	0.0453 inch
Peso neto	1.6 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Material básico	cobre estañado	Color	gris plata
-----------------	----------------	-------	------------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------


Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Dibujos



Accesorios

Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre
 • modelos habituales en el mercado
 • sin soldar
 • con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión
Código	9200520000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/288	Versión
Código	1491740000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/288	Versión
Código	1491650000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301519	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/288	Versión
Código	1491630000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301489	mm ² ,amarillo
Cantidad	100 ST	

Manguitos, totalmente aislados



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre
 • modelos habituales en el mercado
 • sin soldar
 • con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/288	Versión
Código	1491870000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301908	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	