WQV 4/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto









La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm
Código	<u>1057260000</u>
Tipo	WQV 4/7
GTIN (EAN)	4008190092139
Cantidad	10 Pieza



WQV 4/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	18 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7087 inch	
Altura	41.1 mm	Altura (pulgadas)	1.6181 inch	
Anchura	7.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2992 inch	
Peso neto	8.4 g			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura de dimacemamiento Temperatura permanete de trabajo, mir		Temperatura difficiente Temperatura permanete de trab		
		. Simpolataia polimanoto do tias	ujo,u	
Conformidad medioambienta	i dei producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos del material				
Material básico	PA 66	Color	amarillo	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Coloi	amamio	
	V 0		<u> </u>	
Datos nominales				
Tensión nominal	400 V	Corriente nominal	41 A	
Dimensiones	'		'	
Paso en mm (P)	6.10 mm			
Generalidades				
Número de polos	7	Indicación de montaje	Montaje directo	
Otros datos técnicos				
Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo	
Versión a prueba de explosivos	No			
Valores característicos del sis	stema			
Versión	para bornes			
Clasificaciones				
	F6000400	ETINA 7.0	F0000 100	
	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 6.0		ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ECI ASS O O	7/1/11/11	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000489 27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489			

Fecha de creación 13.11.2025 05:49:17 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

WQV 4/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

Datos generales para pedido

Tipo WAW 1 NEUTRAL Código 9004500000 GTIN (EAN) 4008190053925

Cantidad

Versión

Miscellaneous tools