

AP 100 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Tapa final, RS 100 negro, Tapa final ambos lados, Anchura: 27.2 mm |
| Código | 1057540000 |
| Tipo | AP 100 BK |
| GTIN (EAN) | 4032248799688 |
| Cantidad | 20 Pieza |

AP 100 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 23.8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.937 inch |
| Altura | 108.2 mm | Altura (pulgadas) | 4.2598 inch |
| Anchura | 27.2 mm | Anchura (pulgadas) | 1.0709 inch |
| Peso neto | 7.4 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|---|------------|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | Materiales aislantes | PA 66 |
| Grupo de materiales aislantes | I | Superficie | no probado |
| Material básico | PA 66 | Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | 600 ≤ CTI |

Datos generales

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| Color | negro | Tipo de protección | IP20 en funcionamiento |
| Carril de montaje | TS 32, TS 35 | Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
| Capacidad de sellado | No | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |



AP 100 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings


RAIL MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



AP 100 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**RS 100: caja de perfil**

El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PTSC KB40X14 | Versión |
| Código | 4019420000 | Tornillo de sujeción (borne), 0.00 mm, Acero, Profundidad: 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190243029 | Anchura: 16.9 mm, Altura: 7 mm |
| Cantidad | 100 ST | |