

**IE-PH-V14M-FO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

Versión	Empty enclosure
Código	<a href="#">1058100000</a>
Tipo	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Cantidad	10 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	72.45 mm
Altura	26.8 mm
Anchura	22.3 mm
Peso neto	56.33 g

Profundidad (pulgadas)	2.8524 inch
Altura (pulgadas)	1.0551 inch
Anchura (pulgadas)	0.878 inch

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

**Normas generales**

Conejero norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	-------------------------	----------------------------	---------


**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		



## Dibujos

### Dibujo acotado



**IE-PH-V14M-FO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****LWL-SC**

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PI-SCRJ-SM	Versión
Código	<a href="#">1067390000</a>	Conector SC, Conector SCRJ, Monomodo
GTIN (EAN)	4032248820863	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PI-SCRJ-MM	Versión
Código	<a href="#">1067380000</a>	Conector SC, Conector SCRJ, Multimodo
GTIN (EAN)	4032248821129	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF	Versión
Código	<a href="#">1067410000</a>	Conector SC, Conector SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Cantidad	10 ST	

**Tapas protectoras del polvo**

Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PP-V14P	Versión
Código	<a href="#">1058280000</a>	Tapa de protección para capota
GTIN (EAN)	4032248799374	
Cantidad	10 ST	

**Accesorios**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Sin imprimir**

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	