

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PRO-FINET) de metal incl. conector LC

Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 14, brida normativa, acoplamiento LC Duplex, Multimodo
Código	1058130000
Tipo	IE-BSS-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799244
Cantidad	10 Pieza

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	33 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2992 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	22.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.874 inch
Peso neto	24.7 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Descripción del artículo	Variante 14, brida normativa, acoplamiento LC Duplex	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de montaje	2 Schrauben
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	500
Tipo de fibra	Multimodo	Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB
Conexión 1	LC Duplex	Conexión 2	LC Duplex
Pérdida de retorno	≥ 30 dB		


Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
----------------	---------------------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Sección del montaje



IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión	
Código	1058310000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Cantidad	10 ST		