

## IE-BSS-V14M-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PRO-FINET) de metal incl. conector LC

### Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 14, brida normativa, acoplamiento LC Duplex, Monomodo
Código	<a href="#">1058150000</a>
Tipo	IE-BSS-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799268
Cantidad	10 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	33 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2992 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	22.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.874 inch
Peso neto	2.35 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C  
 Temperatura de colocación

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Descripción del artículo	Variante 14, brida normativa, acoplamiento LC Duplex	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de montaje	2 Schrauben
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	500
Tipo de fibra	Monomodo	Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB
Conexión 1	LC Duplex	Conexión 2	LC Duplex
Pérdida de retorno	≥ 40 dB		


#### Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Sección del montaje



## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión	
Código	<a href="#">1058310000</a>	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Cantidad	10 ST		