

**IE-BSC-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Conecotor PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector RJ45

**Datos generales para pedido**

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 14 metal, Acoplamiento RJ45 - RJ45, Brida de bloqueo central con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	<a href="#">1058250000</a>
Tipo	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
Cantidad	10 Pieza

## IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

## Dimensiones y pesos

Peso neto	73.53 g
-----------	---------

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Variante 14 metal, Acoplamiento RJ45 - RJ45, Brida de bloqueo central con adaptador RJ45	Material de la junta	NBR
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro de la funda, min.	5 mm
Diámetro de la funda, max.	10 mm	Tipo de montaje	Prensaestopas central
Apantallamiento	Caja envolvente de 360°;	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	750		

## Normas generales


Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---	----------------------------	---------

## Propiedades eléctricas

Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	---	----------------

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Dibujos****Sección del montaje**

## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión
Código	<a href="#">1058310000</a>	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248799404	
Cantidad	10 ST	