

**THM MT30X 15/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Las etiquetas THM ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

**Datos generales para pedido**

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 9 x 15 mm, blanco
Código	<a href="#">1058750000</a>
Tipo	THM MT30X 15/9 WS
GTIN (EAN)	4032248800469
Cantidad	1 Pieza

**THM MT30X 15/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	9 mm	Altura (pulgadas)	0.3543 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch
Peso neto	283.2 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Adhesivos	Adhesivo de acrilato
-----------	----------------------

Color de material según código de resistencia	9
---	---

Procedimiento de impresión	Termotransferencia
----------------------------	--------------------

Versión	autoadhesivo, libre de halógenos
---------	----------------------------------

Anchura	15 mm
---------	-------

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
----------------------------------	-----

Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C
--	--------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
--	--------

Color	blanco
-------	--------

Halógenos	No
-----------	----

Material básico	Poliéster
-----------------	-----------

Caracteres impresos	sin
---------------------	-----

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas
--	------------------	----------------------

Homologación según UL 969	Sí
---------------------------	----

Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>
----------------------	---

Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Device markers
---	-------------------------------

Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C
----------------------------------	--------------

Unidades por rollo	10000
--------------------	-------

**Señalizadores de dispositivos**

Halógenos	No
-----------	----

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288
ECLASS 15.0	27-28-11-04

ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 14.0	27-28-11-04

**THM MT30X 15/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

---



## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	