



Abrazaderas para cables reutilizables y que permiten la apertura para uniones de cables temporales o en instalaciones en las que se necesita función de apertura-cierre.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 7.5 x 200 mm, Poliamida 66, 220 N
Código	1059210000
Tipo	CB-R 200/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806157
Cantidad	6000 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	200 mm	Altura (pulgadas)	7.874 inch
Anchura	7.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.2953 inch
Peso neto	2.1 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	Sí
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Diámetros de cable, max.	40 mm	Material básico	Poliamida 66
Resistencia a la tracción	220 N	Diámetro de mazo, máx.	50 mm
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	49 lbf	Diámetro de mazo, mín.	3 mm

Indicación importante

Información de producto
 Número de bolsas en caja (piezas): 60
 Número de artículos en bolsa (piezas): 100
 Una unidad de entrega corresponde a una cantidad por caja, y solo se pueden pedir múltiplos de la unidad de entrega.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Dibujos

Dibujo

