IE-CC-V01P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) de plástico, carcasa vacía

Datos generales para pedido

Versión	Coupling, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
Código	<u>1061820000</u>
Tipo	IE-CC-V01P
GTIN (EAN)	4032248811151
Cantidad	10 Pieza



IE-CC-V01P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
	Comormidad			
Dimensiones y pesos	_			
Profundidad	118.7 mm	Due from diele et (modern et e.)	4.6732 inch	
Altura	42.4 mm	Profundidad (pulgadas) Altura (pulgadas)	4.6732 inch	
Anchura	41.8 mm	Anchura (pulgadas) Anchura (pulgadas)	1.6693 inch	
Peso neto	5.54 g	Anchura (puigadas)	1:0457 IIICH	
Temperaturas	0.0 1 9			
Femperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-40 °C70 °C	
Temperatura de colocación				
Conformidad medioambienta	l del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos generales				
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro	
Material capotas	PA UL 94 V0	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared	
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750	
Normas generales				
Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1			
Clasificaciones				
ETIM 7.0	EC002507	ETIM O O	EC002507	
ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597	
ECLASS 9.1	EC002597 27-44-03-18	ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC002597 27-44-03-18	
	27-44-03-18 27-44-03-18			
ECLASS 11.0		ECLASS 12.0	27-44-03-18	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-44-03-18 27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18	
ECLA33 15.U	∠ / -44-U3- IÖ			

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

IE-CC-V01P




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado





IE-CC-V01P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

RJ45



Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Datos generales para pedido

	- gonerares para pouras			
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión		
Código	<u>1963840000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B		
GTIN (EAN)	4032248651894			
Cantidad	10 ST			
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión		
Código	<u>1963830000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET		
GTIN (EAN)	4032248646159			
Cantidad	10 ST			
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión		
Código	<u>1962850000</u>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A		
GTIN (EAN)	4032248645053			
Cantidad	10 ST			

Versión del catálogo / Dibujos 4