



Conecotor de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) de plástico, carcasa vacía

Datos generales para pedido

Versión	Coupling, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
Código	1061820000
Tipo	IE-CC-V01P
GTIN (EAN)	4032248811151
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	118.7 mm	Profundidad (pulgadas)	4.6732 inch
Altura	42.4 mm	Altura (pulgadas)	1.6693 inch
Anchura	41.8 mm	Anchura (pulgadas)	1.6457 inch
Peso neto	5.54 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin excepción
---	------------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Material capotas	PA UL 94 V0	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

Normas generales


Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------	------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Dibujos

Dibujo acotado



Accesorios**RJ45**

Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	1963840000	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	1963830000	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	1962850000	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	