

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Toma de conexión, versión para conector de bayoneta
Var.1 según IEC 61076-3-106 de plástico

Datos generales para pedido

Versión	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
Código	1061830000
Tipo	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	114 mm	Profundidad (pulgadas)	4.4882 inch
Altura	65.2 mm	Altura (pulgadas)	2.5669 inch
Anchura	41.8 mm	Anchura (pulgadas)	1.6457 inch
Peso neto	72 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Material capotas	PA UL 94 V0	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750


Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 1

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Dibujo acotado



IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

RJ45



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión	
Código	1963840000	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B	
GTIN (EAN)	4032248651894		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión	
Código	1963830000	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248646159		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión	
Código	1962850000	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A	
GTIN (EAN)	4032248645053		
Cantidad	10 ST		

Sets - RJ45



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var. 1 conector RJ45 (EtherNet/IP) de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Versión	
Código	1012490000	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, plástico, Cat.6A / Class	
GTIN (EAN)	4032248720132	EA (ISO/IEC 11801 2010)	
Cantidad	10 ST		