

IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 14, atornillado central, acoplamiento SCRJ Duplex, Multimodo, POF
Código	1062590000
Tipo	IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248813100
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Profundidad	36.15 mm
Altura	39.6 mm
Anchura	39.6 mm
Peso neto	55.72 g

Profundidad (pulgadas)	1.4232 inch
Altura (pulgadas)	1.5591 inch
Anchura (pulgadas)	1.5591 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Datos generales


Descripción del artículo	Variante 14, atornillado central, acoplamiento SCRJ Duplex	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Tipo de fibra	Multimodo, POF
Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	SCRJ	Pérdida de retorno	≥ 30 dB

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---------------------------------------	----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Dibujos**Sección del montaje**

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión
Código	1058310000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248799404	
Cantidad	10 ST	