

AP VSSC6 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Tapas protectoras para la gama VSSC en celeste y en negro

Datos generales para pedido

Versión	VSSC, Tapa final
Código	1067230000
Tipo	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	81 mm	Profundidad (pulgadas)	3.189 inch
Altura	88.5 mm	Altura (pulgadas)	3.4842 inch
Anchura	1.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.0591 inch
Peso neto	5.8 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Humedad	5...96 %		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Versión	Tapa final	Diseño	otros
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	Celeste
Tipo de protección	IP20		

Datos generales

Tipo de protección	IP20	Color	Celeste
--------------------	------	-------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Bases de licitación

Especificación larga	Tapa final para VSSC6	Especificación corta	Tapa final para Varitector VSSC6
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------------