


WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Separador (borne), naranja, Altura: 45.4 mm, Anchura: 5 mm, V-2, PA 66
Código	1068260000
Tipo	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10
GTIN (EAN)	4008190015657
Cantidad	10 Pieza

WBB ZA WDU1.5/BL 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	36.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.4449 inch
Altura	45.4 mm	Altura (pulgadas)	1.7874 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	4.31 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

Datos del material

Material básico PA 66 Color naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

enclavable No Indicación de montaje Montaje directo

Valores característicos del sistema

Versión Tapa final y placa intermedia

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		