

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Toma de conexión / acoplamiento, versión FreeCon para conector PushPull Var.14 según IEC 61076-3-117

Datos generales para pedido

Versión	Toma de enchufe, FreeCon, RJ45, Conector, IP65
Código	1068870000
Tipo	IE-CD-V14MRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823895
Cantidad	1 Pieza

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Profundidad	60 mm
Altura	52 mm
Anchura	41 mm
Peso neto	286.47 g

Profundidad (pulgadas)	2.3622 inch
Altura (pulgadas)	2.0472 inch
Anchura (pulgadas)	1.6142 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	plata
Material capotas	Perfil de aluminio, Tapa: zinc fundido en matriz, pintado	Tipo de montaje	Montaje del tornillo
Tipo de protección			IP65

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

Datos técnicos acoplamiento RJ45

Carga de intensidad admisible (acoplamiento RJ45)	1 A	Rigidez dieléctrica, contacto - contacto, mín. (acoplamiento RJ45)	≥ 1000 V DC
Material de base de la caja (acoplamiento RJ45)	Fundición inyectada de zinc	Categoría (conector RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Resistencia del aislamiento (acoplamiento RJ45)	> 500 MΩ	Rigidez dieléctrica, contacto - apantallamiento, máx. (acoplamiento RJ45)	≥ 1500 V DC
Superficie de contacto (conector RJ45)	Oro sobre níquel	Resistencia de contacto (acoplamiento RJ45)	≤ 20 mΩ

Clasificaciones


ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597

Datos técnicos

ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


Dibujos

Dibujo acotado




Bottom view

Dibujo acotado




Bottom view with mounting foot

Dibujo acotado



Front view

Dibujo acotado



Side view

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión
Código	1058310000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248799404	
Cantidad	10 ST	

Sets - RJ45



Conecotor PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Versión
Código	1012170000	Conecotor macho RJ45 sin herramientas, Variante 14 metal, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Cantidad	10 ST	

Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



Cables IE confeccionados, PROFINET, cat.5, PUR, verdes, aptos para cadena de arrastre, conectores PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Versión
Código	1119730010	Cable de cadena de arrastre, PROFINET, RJ45 IP67 PushPull V14
GTIN (EAN)	4032248985463	metal, RJ45 IP67 PushPull V14 metal, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat.
Cantidad	1 ST	5e (TIA T568-B), PUR, 1 m