

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Versión	Base ,96 tapa de protección
Código	1068930000
Tipo	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	19.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7677 inch
Peso neto	9.68 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Material capotas	PA UL 94 VO	Tipo de montaje	Solo uso interior
Tipo de protección	IP54		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Dibujos

