



Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables
versión 14

Datos generales para pedido

Versión	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
Código	1068950000
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823109
Cantidad	300 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.27 g
-----------	--------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Apantallamiento	no apantallado	Categoría	otros
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0.75 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.75 mm ²
Conexión 2			Crimp

Propiedades eléctricas


Tensión nominal	24 V
-----------------	------

Indicación importante

Información de producto	Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14
-------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos**Dibujo acotado**

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF HYB	Versión
Código	1119580000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Cantidad	1 ST	