

## IE-BIC-HYB-P-0,75-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

### Datos generales para pedido

Versión	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Código	<a href="#">1068970000</a>
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Cantidad	300 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 0.29 g

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio  
 Temperatura de colocación

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Apantallamiento	no apantallado	Categoría	otros
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0.75 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conexión 2	Crimp		

#### Propiedades eléctricas

Tensión nominal 24 V


#### Indicación importante

Información de producto Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Dibujo acotado**



## Accesorios

### Crimping tools



Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

Tipo	HTF HYB	Versión	
Código	<a href="#">1119580000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp	
Cantidad	1 ST		