

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables
versión 14

Datos generales para pedido

Versión	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Código	1068970000
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Cantidad	300 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.29 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio
 Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Apantallamiento	no apantallado	Categoría	otros
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0.75 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.75 mm ²
Conexión 2	Crimp		

Propiedades eléctricas

Tensión nominal 24 V

Indicación importante

Información de producto Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujo acotado



Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF HYB	Versión	
Código	1119580000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp	
Cantidad	1 ST		