

Imagen de producto



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Separador (borne), naranja, Altura: 58 mm, Anchura: 5 mm, V-2, PA 66
Código	1072660000
Tipo	WBB WDK2.5/BL5.08
GTIN (EAN)	4008190470555
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	45.2 mm	Profundidad (pulgadas)	1.7795 inch
Altura	58 mm	Altura (pulgadas)	2.2835 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	8.5 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

Datos del material

Material básico	PA 66	Color	naranja
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

enclavable No Indicación de montaje Montaje directo

Valores característicos del sistema

Versión Tapa final y placa intermedia

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		