

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conecotor PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector híbrido

Datos generales para pedido

Versión	Brida híbrida, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código	1072900000
Tipo	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Cantidad	10 Pieza

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	55.47 g
-----------	---------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)	AWG 20	Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)	AWG 27
Apantallamiento	Caja envolvente de 360°	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Categoría	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0.75 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.08 mm ²	Diámetro de la funda, max.	10 mm
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Tipo de montaje	2 Schrauben
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	500
Conexión 1	Híbrido (Q10)	Conexión 2	Conex. crimpada

Normas generales


Conector norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas

Resistencia de paso	<10 mΩ	Corriente nominal	3 A por contacto
---------------------	--------	-------------------	------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos**Sección del montaje**

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Hybrid**

Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Versión
Código	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Cantidad	300 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versión
Código	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Cantidad	300 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Versión
Código	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Cantidad	300 ST	

Crimping tools

Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF HYB	Versión
Código	1119580000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Cantidad	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Cable híbrido**

Productos de venta por metros, cables de cobre híbridos, flexibles, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-C5DHAG-MW	Versión
Código	1172250000	Cable de conexión, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B),
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, Productos de venta por metro desde 110 m
Cantidad	110 M	

Tapas protectoras del polvo

Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión
Código	1058310000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248799404	
Cantidad	10 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**Sets - hybrid**

Conecotor PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) de metal incl. conector híbrido

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P	Versión
Código	1072910000	Conecotor macho híbrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Cantidad	10 ST	