

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Conecotor PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector híbrido

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor macho híbrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código	1072910000
Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Cantidad	10 Pieza

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	61.81 g
-----------	---------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
------	--------------------------------------

Datos generales

Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)	AWG 20	Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)	AWG 27
Apantallamiento	Caja envolvente de 360°	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, max.	1.05 mm	Diámetro del aislante, min.	0.85 mm
Categoría	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0.75 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.08 mm ²	Diámetro de la funda, max.	10 mm
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Conexión 1	Híbrido (Q10)
Conexión 2	Conex. crimpada		

Normas generales

Conejor norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	N.º de certificado (cULus)	E316369
---------------	--	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas

Resistencia de paso	<10 mΩ	Corriente nominal	3 A por contacto
---------------------	--------	-------------------	------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Hybrid**

Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Versión
Código	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Cantidad	300 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versión
Código	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Cantidad	300 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Versión
Código	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Cantidad	300 ST	

Crimping tools

Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF HYB	Versión
Código	1119580000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Cantidad	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cable híbrido

Productos de venta por metros, cables de cobre híbridos, flexibles, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7



Datos generales para pedido

Tipo	IE-C5DHAG-MW	Versión
Código	1172250000	Cable de conexión, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B),
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, Productos de venta por metro desde 110 m
Cantidad	110 M	

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PP-V14P	Versión
Código	1058280000	Tapa de protección para capota
GTIN (EAN)	4032248799374	
Cantidad	10 ST	

Hybrid



Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versión
Código	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Cantidad	1 ST	

Accesorios

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	1857440000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**Sets - hybrid**

Conecotor PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) de metal incl. conector híbrido

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Versión
Código	1072900000	Brida híbrida, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831111	
Cantidad	10 ST	