

KSWN M25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración







Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 25, Nylon 6
Código	<u>1076640000</u>
Tipo	KSWN M25
GTIN (EAN)	4032248838684
Cantidad	25 Pieza



KSWN M25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hon	าดเด	gacio	nes

ROHS

Peso neto

Dimensiones y pesos			
Altura	2 mm	Altura (pulgadas)	0.0787 inch

Conformidad

1.4 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...135 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Silicona	No	Número de conductores	1
Gama de temperaturas de servicio, max. 135 °C		Gama de temperaturas de servicio, min40 °C	
Paso de rosca	1.5 mm	Prensaestopas	M 25
Material básico	Nylon 6	Diámetro del anillo obturador	38.10 mm
Tuerca (externa)	M 25	Tuercas (internas)	M 25

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Fecha de creación 11.11.2025 06:22:32 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



KSWN M25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



