

KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 63, Nylon 6
Código	1076660000
Tipo	KSWN M63
GTIN (EAN)	4032248838707
Cantidad	25 Pieza

KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	2 mm	Altura (pulgadas)	0.0787 inch
Peso neto	3.63 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...135 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Silicona	No	Número de conductores	1
Gama de temperaturas de servicio, max.	135 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Prensaestopas	M 63
Material básico	Nylon 6	Diámetro del anillo obturador	79.40 mm
Tuerca (externa)	M 63	Tuercas (internas)	M 63

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

