


**KSWN M63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similar a la ilustración**

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

**Datos generales para pedido**

Versión	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 63, Nylon 6
Código	<a href="#">1076660000</a>
Tipo	KSWN M63
GTIN (EAN)	4032248838707
Cantidad	25 Pieza

**KSWN M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	2 mm	Altura (pulgadas)	0.0787 inch
Peso neto	3.63 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio	-40 °C...135 °C
-------------------------	-----------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Silicona	No	Número de conductores	1
Gama de temperaturas de servicio, max.	135 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Prensaestopas	M 63
Material básico	Nylon 6	Diámetro del anillo obturador	79.40 mm
Tuerca (externa)	M 63	Tuercas (internas)	M 63

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

## KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

